

VERSION E1

VEHICULES LIVRES EN CHASSIS-CABINE

Variantes Versions	RC2			RL2			RH2		
	35E1	37E1	39E1	35E1	37E1	39E1	35E1	37E1	39E1
Poids à vide du véhicule en ordre de marche. Ces poids (variant dans la limite de 8 %) peuvent augmenter en fonction des options d'équipement									
Total	6815	6826	6837	6953	6964	6975	7111	7122	7133
Sur l'essieu 1	4530	4691	4694	4630	4794	4798	4779	4943	4948
Sur l'essieu 2	2285	2135	2143	2323	2170	2177	2332	2179	2185
Porte-à-faux avant :				1,420					
Porte-à-faux arrière * :				0,960 *					
Empattement :				3,495	3,695	3,895			
Longueur hors-tout :				5,875	6,075	6,275			
Largeur hors-tout :				2,500					

VALEURS LIMITEES A RESPECTER APRES CARROSSAGE DU VEHICULE

VALEURS LIMITES MINIMALES			
Poids à vide du véhicule en ordre de marche. Valeurs limites minimales pour le véhicule carrossé(valeurs limites du freinage)			
0	Total :	5447	
1	Sur l'essieu 1 :	3976	
2	Sur l'essieu 2 :	1471	
1	Porte-à-faux avant :	1,420	
	Porte-à-faux arrière * :	0,960 *	
	Empattement :	3,495	3,695 3,895
1	Longueur hors-tout :	5,875	6,075 6,275
3	Largeur hors-tout :	2,550	
1	Intervalle autorisé pour la projection verticale, sur le plan horizontal sur lequel reposent les roues du véhicule de la sellette d'attelage. Cet intervalle est repéré par ses distances extrêmes mesurées à partir de la projection verticale de l'axe du premier essieu arrière sur le plan de projection défini ci-dessus:		
	Sellette sur sommier fixe :		
1.1	Distance mini :	0,265	0,415 0,515
1.2	Distance maxi :	0,615	0,815 0,865
	Sellette sur sommier coulissant :		
1.1	Distance mini :	0,153	0,353 0,553
1.2	Distance maxi :	0,640	0,840 1,040
	Poids sur attelage :	dans le respect du PTAC et des charges maximales sur essieux 1 et 2	

VEHICULES LIVRES CARROSSES

VEHICULES EN VUE CARTEES									
Variantes	RC2			RL2			RH2		
Versions	35E1	37E1	39E1	35E1	37E1	39E1	35E1	37E1	39E1
Poids à vide du véhicule en ordre de marche. Ces poids (variant dans la limite de 8 %) peuvent augmenter en fonction des options d'équipement									
0 Total	6939	6950	6961	7077	7088	7099	7235	7246	7257
1 Sur l'essieu 1	4545	4712	4720	4645	4815	4824	4794	4964	4974
2 Sur l'essieu 2	2394	2238	2241	2432	2273	2275	2441	2282	2283
) Porte-à-faux avant :					1,420				
1 Porte-à-faux arrière * :					0,960 *				
Empattement :				3,495	3,695	3,895			
2 Longueur hors-tout :				5,875	6,075	6,275			
3 Largeur hors-tout :					2,550				
4 Positionnement de la sellette d'attelage pour les tracteurs routiers (distance entre l'axe de la sellette et la projection verticale de l'axe du premier essieu arrière) :									
Sellette sur sommier fixe :				0,265 à 0,615	0,415 à 0,815	0,515 à 0,865			
Sellette sur sommier coulissant :				0,153 à 0,640	0,353 à 0,840	0,553 à 1,040			
Poids sur attelage :									
dans le respect du PTAC et des charges maximales sur essieux 1 et 2									

VERSION E3

VEHICULES LIVRES EN CHASSIS-CABINE

Variantes Versions	RC2			RL2			RH2		
	35E3	37E3	39E3	35E3	37E3	39E3	35E3	37E3	39E3
Poids à vide du véhicule en ordre de marche. Ces poids (variant dans la limite de 8 %) peuvent augmenter en fonction des options d'équipement									
0 Total	6843	6854	6865	6981	6992	7003	7139	7150	7161
1 Sur l'essieu 1	4558	4719	4722	4658	4822	4826	4807	4971	4976
2 Sur l'essieu 2	2285	2135	2143	2323	2170	2177	2332	2179	2185
0 Porte-à-faux avant :					1,420				
1 Porte-à-faux arrière * :					0,960 *				
Empattement :				3,495	3,695	3,895			
2 Longueur hors-tout :				5,875	6,075	6,275			
3 Largeur hors-tout :					2,500				

VALEURS LIMITEES A RESPECTER APRES CARROSSAGE DU VEHICULE

Valeurs limites minimales pour le véhicule carrossé (valeurs limites du freinage)				
Poids à vide du véhicule en ordre de marche.				
0	Total :		5447	
1	Sur l'essieu 1 :		3976	
2	Sur l'essieu 2 :		1471	
0	Porte-à-faux avant :		1,420	
1	Porte-à-faux arrière * :		0,960 *	
	Empattement :	3,495	3,695	3,895
2	Longueur hors-tout :	5,875	6,075	6,275
3	Largeur hors-tout :		2,550	
4 Intervalle autorisé pour la projection verticale, sur le plan horizontal sur lequel reposent les roues du véhicule de la sellette d'attelage. Cet intervalle est repéré par ses distances extrêmes mesurées à partir de la projection verticale de l'axe du premier essieu arrière sur le plan de projection défini ci-dessus:				
Sellette sur sommier fixe :				
4.1	Distance mini :	0,265	0,415	0,515
4.2	Distance maxi :	0,615	0,815	0,865
Sellette sur sommier coulissant :				
4.1	Distance mini :	0,153	0,353	0,553
		0,640	0,840	1,040